



Soft Job žiedlapinis šlifavimo diskas (ZA), Ø 50,8 mm, Grūdėtumas: 80



Užsakymo data

Užsakymo numeris	554030 80
GTIN	9003172469850
Produktų klasė	53T

Aprašymas

Modelis:

Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

Lanksti konstrukcija su statmenai išdėstytomis plokštelėmis ir plokštelių iškyšomis **minkštam, tolygiam šlifavimui**.

Lyginant su šlifavimo diskais, mini žiedlapiniai diskai su išdėstytomis plokštelėmis yra **patvaresni, lankstesni** ir **sukuria lygiau nušlifuotą paviršių** (šiurkščio vertė) iki susidėvėjimo ribos.

Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510.

Sriegis: Roloc™ greitojo keitimo sistema
maksimalus sūkių skaičius: 20000 min⁻¹

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	80
Disko Ø	50,8 mm
Šlifavimo priemonės	Cirkonio korundas (ZA)

Šlifavimo priemonių kodas	ZA
Šlifavimo priemonių padėklas	Plastikinė lėkštelė
Produkto pavadinimo požymis	Ø 50,8 mm
Sriegis	Roloc™ greitojo keitimo sistema
maksimalus sūkių skaičius	20000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas

Priedai

Plastikinė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm Išorinis Ø 50 mm	554090 50
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo Išorinis Ø 50 mm	554092 50
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm standi Išorinis Ø 50 mm	554089 50
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo Išorinis Ø 50 mm	554093 50
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm minkšta Išorinis Ø 50 mm	554091 50