

**Garant****Freza Z9 – labai rupiam apdirbimui (NE/Al), HM, Tipas: A1225****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	543709 A1225
GTIN	4045197522344
Produktų klasė	51D

**Aprašymas****Modelis:**

Ypač tvirtas 8 mm Ø kotas.

**GARANT** frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma „Cilindras“ be galinių dantų** (ZYA).

**Paskirtis:**

Frezavimui didelėmis apkrovomis.

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

**Techninis aprašymas**

Galvos Ø	12 mm
Dantų smulkumas	labai rupiam apdirbimui (NE / Al)
Bendras ilgis	65 mm
Forma	cilindrinė
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z9
Forma	A1225
Koto Ø	8 mm
Galvutės ilgis	25 mm
Serija	Dantų forma Z9

Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		