

Garant

**Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalais, HSK-A 100 A = 130,
Kakliuko Ø d1: 22mm**

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 306686 22 |
| GTIN | 4045197870124 |
| Produktų klasė | 31A |

Aprašymas**Modelis:**

- Nuo Ø 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
- Su Balluff/RFID lusto anga.
- Platus atraminis paviršius.
- Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

Su aušinimo kanalais.

Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840.

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------|
| Išorinis Ø D | 48 mm |
| tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 22 |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 130 mm |
| Užmaunamos frezos ilgis L ₄ | 19 mm |
| Virbo Ø d ₁ | 22 mm |

| | |
|--|------------------------------------|
| Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 22 |
| Užspaudimo Ø D ₁ | 22 mm |
| Laikiklis | HSK-A 100 A = 130 |
| Laikiklio norma | DIN 69893 |
| Laikiklio norma | ISO 12164-1 |
| Laikiklio norma | DIN 69882-3 |
| Forma | A |
| Aušinimo kanalo anga | neuždaroma |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 6 µm |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Pjovimo galvų griebtuvas |

Priedai

| | |
|--|-----------|
| Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko Ø 22 mm | 309860 22 |
| Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 22 mm | 309840 22 |