

## Garant

**Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalais, HSK-A 100 A = 130,  
Kakliuko Ø d1: 27mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	306686 27
GTIN	4045197870131
Produktų klasė	31A

## Aprašymas

### Modelis:

- Nuo Ø 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
- Su Balluff/RFID lusto anga.
- Platus atraminis paviršius.
- Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

Su aušinimo kanalais.

### Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

### Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

### Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840.

## Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	130 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	27
Virbo Ø d <sub>1</sub>	27 mm
Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub>	21 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	27

Išorinis Ø D	60 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Laikiklis	HSK-A 100 A = 130
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Forma	A
Aušinimo kanalo anga	neuždaroma
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

## Priedai

Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko Ø 27 mm	309860 27
Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 27 mm	309840 27