

Garant

**Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalais, HSK-A 100 A = 130,
Kakliuko Ø d1: 40mm**


Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 306686 40 |
| GTIN | 4045197870155 |
| Produktų klasė | 31A |

Aprašymas
Modelis:

- Nuo Ø 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
- Su Balluff/RFID lusto anga.
- Platus atraminis paviršius.
- Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

Su aušinimo kanalais.

Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840.

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------|
| Išorinis Ø D | 89 mm |
| Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 40 |
| tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 40 |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 130 mm |
| Užmaunamos frezos ilgis L ₄ | 27 mm |

| | |
|--|------------------------------------|
| Virbo $\varnothing d_1$ | 40 mm |
| Užspaudimo $\varnothing D_1$ | 40 mm |
| Laikiklis | HSK-A 100 A = 130 |
| Laikiklio norma | DIN 69893 |
| Laikiklio norma | ISO 12164-1 |
| Laikiklio norma | DIN 69882-3 |
| Forma | A |
| Aušinimo kanalo anga | neuždaroma |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 6 μm |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Pjovimo galvų griebtuvas |

Priedai

| | |
|---|-----------|
| Frezos užveržimo varžtas įsraustinės kakliuko \varnothing 40 mm | 309860 40 |
| Specialus raktas įsraustinės kakliuko \varnothing 40 mm | 309840 40 |
| HSK aušinimo skysčio vamzdelis Skirta HSK 40 | 309880 40 |
| Galvutė HSK aušinimo skysčio vamzdeliui Skirta HSK 40 | 309890 40 |