

**Garant**
**Mažoji freza Z5 – glotniam apdirbimui, HM, Tipas: AS0210**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	546800 AS0210
GTIN	4045197156471
Produktų klasė	51D

**Aprašymas**
**Modelis:**

**GARANT** frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

HM mažosios frezos, koto  $\varnothing$  3 mm. **Forma „Cilindras“ (ZYAS), su galiniais dantimis.**

**Paskirtis:**

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

**Techninis aprašymas**

Dantų smulkumas	smulkiadantis
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z5
Bendras ilgis	40 mm
Forma	AS0210
Forma	Cilindras su galiniais dantimis
Galvos $\varnothing$	2 mm
Koto $\varnothing$	3 mm
Galvutės ilgis	10 mm
Serija	Dantų forma Z5
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		