

**Garant****Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalais, HSK-A 63 A = 130,  
Kakliuko Ø d1: 32mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	306566 32
GTIN	4045197870193
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Nuo Ø 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
- Su Balluff/RFID lusto anga.
- Platus atraminis paviršius.
- Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

Su aušinimo kanalais.

**Paskirtis:**

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

**Priedai pasirinktinai:**

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	130 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	32
Išorinis Ø D	78 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	32
Virbo Ø d <sub>1</sub>	32 mm
Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub>	24 mm

Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Laikiklis	HSK-A 63 A = 130
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Forma	A
Aušinimo kanalo anga	neuždaroma
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

## Priedai

HSK aušinimo skysčio vamzdelis Skirta HSK 32	309880 32
Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 32 mm	309840 32
Galvutė HSK aušinimo skysčio vamzdeliui Skirta HSK 32	309890 32
Frezos užveržimo varžtas įsraustinės kakliuko Ø 32 mm	309860 32