

Garant**Karštojo užspaudimo patronas su aušinimo kanalais, PSC 63, trumpas,
Užspaudimo \varnothing D1: 6mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 308573 6 |
| GTIN | 4045197870483 |
| Produktų klasė | 31C |

Aprašymas**Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Visi kantai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

Su aušinimo kanalais ir uždaromais sriegiais.

Paskirtis:

Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410 – 302417. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 354450.

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309885, galvutės Nr. 309893, balansavimo varžtų rinkinys Nr. 309906 dyd. 180.

Techninis aprašymas

| | |
|---|----------|
| Išorinis \varnothing D | 27 mm |
| \varnothing D ₂ | 21 mm |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm |
| Užspaudimo \varnothing D ₁ | 6 mm |
| Aušinimo kanalo anga | uždaroma |

| | |
|--|------------------------------------|
| Laikiklis | PSC 63, trumpas |
| Laikiklio norma | ISO 26623-1 |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 μm |
| Pjovimo technika | HPC |
| Pjovimo technika | HSC |
| Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |

Priedai

| | |
|---|-------------|
| Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 6-9 mm | 354235 6-9 |
| Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1 | 354210 SU1 |
| Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 6-12 mm | 354240 6-12 |
| Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 6-9 mm | 354236 6-9 |
| Aušinimo modulis Tipas CU1 | 354215 CU1 |
| Apatinė spintelė | 354290 |