

Garant**Karštojo užspaudimo patronas su aušinimo kanalais, PSC 63, trumpas,
Užspaudimo \varnothing D1: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308573 10
GTIN	4045197870506
Produktų klasė	31C

Aprašymas**Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Visi kantai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

Su aušinimo kanalais ir uždaromais sriegiais.

Paskirtis:

Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410 – 302417. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 354450.

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309885, galvutės Nr. 309893, balansavimo varžtų rinkinys Nr. 309906 dyd. 180.

Techninis aprašymas

Aušinimo kanalo anga	uždaroma
\varnothing D ₂	24 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Užspaudimo \varnothing D ₁	10 mm
Išorinis \varnothing D	32 mm

Laikiklis	PSC 63, trumpas
Laikiklio norma	ISO 26623-1
Vidinis aušinimas	taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

Priedai

Aušinimo adapteris, ilgas4,5° Kai užspaudimo Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1	354210 SU1
Ekranuojančioji poveržlė riteiSU1 Kai užspaudimo Ø 6-12 mm	354240 6-12
Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1
Aušinimo adapteris, trumpas4,5° Kai užspaudimo Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Apatinė spintelė	354290