

**Garant****Karštojo užspaudimo patronas su aušinimo kanalais, PSC 63, trumpas,  
Užspaudimo Ø D1: 20mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 308573 20     |
| GTIN             | 4045197870537 |
| Produktų klasė   | 31C           |

**Aprašymas****Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Visi kantai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

Su aušinimo kanalais ir uždaromais sriegiais.

**Paskirtis:**

Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui.

**Priedai pasirinktinai:**

Karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410 – 302417. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 354450.

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309885, galvutės Nr. 309893, balansavimo varžtų rinkinys Nr. 309906 dyd. 180.

**Techninis aprašymas**

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 85 mm    |
| Ø D <sub>2</sub>                | 33 mm    |
| Aušinimo kanalo anga            | uždaroma |
| Išorinis Ø D                    | 42 mm    |
| Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>     | 20 mm    |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Laikiklis                                | PSC 63, trumpas                    |
| Laikiklio norma                          | ISO 26623-1                        |
| Vidinis aušinimas                        | taip                               |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min <sup>-1</sup> |
| Radialinio mušimo tikslumas              | ≤ 3 μm                             |
| Pjovimo technika                         | HPC                                |
| Pjovimo technika                         | HSC                                |
| Produkto rūšis                           | Karštojo užspaudimo patronas       |

## Priedai

|  |                |
|--|----------------|
| Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 16,1-22 mm   | 354236 16,1-22 |
| Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 16,1-22 mm | 354235 16,1-22 |
| Aušinimo modulis Tipas CU1                                   | 354215 CU1     |
| Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1                        | 354210 SU1     |
| Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 12-20 mm | 354240 12-20   |
| Apatinė spintelė   | 354290         |