

**Garant****Karštojo užspaudimo patronas, PSC 80, trumpas, Užspaudimo Ø D1: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308575 12
GTIN	4045197870575
Produktų klasė	31C

**Aprašymas****Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

**Paskirtis:**

Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui.

**Priedai pasirinktinai:**

Karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410 – 302417. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 354450.

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309885, galvutės Nr. 309893, balansavimo varžtų rinkinys Nr. 309906 dyd. 180.

**Techninis aprašymas**

Išorinis Ø D	32 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Laikiklis	PSC 80, trumpas
Laikiklio norma	ISO 26623-1

Vidinis aušinimas	taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

## Priedai

Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1	354210 SU1
Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1
Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 6-12 mm	354240 6-12
Apatinė spintelė	354290