

**Garant****Šlifavimo diskas (CER), Ø 50,8 mm, Grūdėtumas: 80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

554012 80

GTIN

4045197526014

Produktų klasė

51E

**Aprašymas****Modelis:**

**Greitojo keitimo sistema** su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

**Didelį patvarumą ir nuimamos medžiagos kiekį** užtikrina pasigalandantys keraminiai grūdėliai (CER).

**Paskirtis:**

Reikia dėti ant standžių atraminių lėkštelių Nr. 554089.

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

**Pastaba:**

**Roloc™ Bristle-Disc** rasite 573510.

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumas

80

Disko Ø

50,8 mm

Šlifavimo priemonės

Keraminiai grūdėliai (CER)

Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Šlifavimo priemonių padėklas	Pluoštinis pagrindas
Produkto pavadinimo požymis	Ø 50,8 mm
maksimalus sūkių skaičius	25000 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Šlifavimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
sausasis	tinka		

### Priedai

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm minkšta lšorinis Ø 50 mm	554091 50
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm standi lšorinis Ø 50 mm	554089 50
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo lšorinis Ø 50 mm	554093 50
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo lšorinis Ø 50 mm	554092 50

Plastikinė šlifavimo lėkštelė, koto  $\varnothing$  6 mm Išorinis  $\varnothing$  50 mm

554090 50