

Garant**ER įrankių tvirtinimo laikiklis, PSC 80, trumpas, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308539 16
GTIN	4045197870643
Produktų klasė	31C

Aprašymas**Modelis:**

- **Su specialia Balluffchip anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.**
- **Visi kotai labai tikslūs (labai mažas radialinis mušimas!).**
- **Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.**

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui ER spyruoklinėse įvorėse pagal DIN 6499 (forma A ir B).

Tiekimo sudėtis:

Kartu su High-Speed užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

ER užspaudimo įvorės Nr. 308881 – 309434. ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300.

Vamzdelis aušinimo skysčiui ir užmaunamas raktas Nr. 309885 ir 309893.

Vidinis aušinimas: taip

Užspaudimo ribos: 0,5 - 10 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 65 mm

Išorinis Ø D: 28 mm

Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610: 16

Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos	0,5 - 10 mm
------------------	-------------

Išorinis Ø D	28 mm
skirta ER cangėms	16
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	65 mm
Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610	16
Laikiklis	PSC 80, trumpas
Laikiklio norma	ISO 26623-2
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HSC
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308921 4
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308906 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308920 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308922 6
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308922 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308920 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308901 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308901 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308901 10
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308922 4
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308922 10

ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mm	309160
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308921 5
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308921 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308901 7
Veržliaraktis vienu atviru galu Rakto dydis 25 mm	613300 25
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308921 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308920 5
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308906 10
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308922 5
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308901 1
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308922 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308901 6
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309425 6
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308906 8
ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mmsu tarpine ir purkštukais	309165
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308921 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308920 9
HiRunER užveržimo raktas dinamometriniui raktui Tipas 16	309749 16
ER spyruokliuojančių įvorių 10 dalių rinkinys, 1-10 mm	309012
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308922 8
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308906 9
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308906 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308920 2
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308920 7

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308901 8
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308906 4
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308906 6
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308922 7
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308921 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308920 1
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308906 7
ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mmsu tarpine	309164
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308901 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308901 2
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308920 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308921 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308901 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308920 4
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308921 10
ER spyruokliuojančių įvorių 6 dalių rinkinys, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmsu tarpine	309014
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308920 3