

Garant

ER įrankių tvirtinimo laikiklis, PSC 80, trumpas, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 25

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308539 25
GTIN	4045197870650
Produktų klasė	31C

Aprašymas**Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui ER spyruoklinėse įvorėse pagal DIN 6499 (forma A ir B).

Tiekimo sudėtis:

Kartu su High-Speed užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 - 309434, ER užveržimo raktas Nr. 309680 arba 613300, aušinimo skysčio vamzdelis Nr. 309885 ir vidinis raktas Nr. 309893.

Vamzdelis aušinimo skysčiui ir užmaunamas raktas Nr. 309885 ir 309893.

Vidinis aušinimas: taip

Užspaudimo ribos: 1 - 16 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 70 mm

Išorinis Ø D: 42 mm

Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610: 25

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	42 mm
--------------	-------

Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610	25
skirta ER cangėms	25
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm
Užspaudimo ribos	1 - 16 mm
Užspaudimo $\varnothing D_1$	1-16 mm
Laikiklis	PSC 80, trumpas
Laikiklio norma	ISO 26623-1
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HSC
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d 12 \text{ mm}$	308960 12
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo $\varnothing d 12 \text{ mm}$	308959 12
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo $\varnothing d 3,5 \text{ mm}$	309430 3,5
ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d 11 \text{ mm}$	308941 11
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo $\varnothing d 5 \text{ mm}$	308962 5
ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d 8 \text{ mm}$	308941 8
ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mm su tarpine	309244
ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d 16 \text{ mm}$	308960 16
ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d 2 \text{ mm}$	308941 2
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo $\varnothing d 16 \text{ mm}$	308959 16
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo $\varnothing d 14 \text{ mm}$	308962 14
ER cangė Nominalus užveržimo $\varnothing d 14 \text{ mm}$	308941 14

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308959 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308941 3
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308962 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308960 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308941 7
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308946 11
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308962 11
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308962 6
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308946 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308941 9
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308946 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308960 3
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308946 15
ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mm	309021
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308946 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308941 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308960 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308941 16
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308946 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308960 6
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309430 10
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308962 15
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308962 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308941 13
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308960 5

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308959 7
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308946 13
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308960 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308960 7
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308959 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308960 14
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308946 3
ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įsraustinėms 25	309680 25
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308959 14
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308959 13
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308946 16
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308962 13
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308941 10
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308946 7
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308962 10
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308946 4
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309430 7
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309430 2,8
OZ cangių 7 dalių rinkinys 4 – 16 mm su tarpine	309022
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308962 12
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308959 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308941 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308960 2
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308959 4
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309430 9

ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309430 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308941 15
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308960 8
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308946 6
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308959 15
HiRunER užveržimo raktas dinamometriniui raktui Tipas 25	309749 25
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308946 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308941 5
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308962 16
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309430 8
ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mm su tarpine ir purkštukais	309245
ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mm	309240
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308959 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308960 9
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308962 9
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308959 5
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308962 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308941 12
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308959 11
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308946 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308960 13
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308959 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308960 15

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø
d 8 mm

308962 8