

Garant

ER įrankių tvirtinimo laikiklis, PSC 80, trumpas, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 40



Užsakymo data

Užsakymo numeris	308539 40
GTIN	4045197870674
Produktų klasė	31C

Aprašymas

Modelis:

- **Su specialia Balluffchip anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.**
- **Visi kotai labai tikslūs (labai mažas radialinis mušimas!).**
- **Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.**

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui ER spyruoklinėse įvorėse pagal DIN 6499 (forma A ir B).

Tiekimo sudėtis:

Kartu su High-Speed užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

ER užspaudimo įvorės Nr. 308881 – 309434. ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300.

Vamzdelis aušinimo skysčiui ir užmaunamas raktas Nr. 309885 ir 309893.

Vidinis aušinimas: taip

Užspaudimo ribos: 3 - 26 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 70 mm

Išorinis Ø D: 63 mm

Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610: 40

Techninis aprašymas

Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610	40
---	----

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm
Išorinis Ø D	63 mm
Užspaudimo ribos	3 - 26 mm
skirta ER cangėms	40
Laikiklis	PSC 80, trumpas
Laikiklio norma	ISO 26623-2
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HSC
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	308992 18
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309040 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	308990 18
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309040 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309040 18
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 21 mm	308990 21
ER cangių 23 dalių rinkinys, 4-26 mm	309320
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308990 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308990 9
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308992 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	308990 19
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 25 mm	308990 25
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308990 6
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308992 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	308990 20

ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 40	309680 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 22 mm	308990 22
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 25 mm	309040 25
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308990 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309040 20
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309040 15
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309040 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308990 11
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308992 8
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308992 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309040 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308990 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 21 mm	309040 21
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 22 mm	308992 22
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 25 mm	308992 25
HiRunER užveržimo raktas dinamometriniui raktui Tipas 40	309749 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309040 13
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309040 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 26 mm	308990 26
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309040 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308990 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308990 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309040 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	309040 17
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308990 4
ER spyruokliuojančių įvorių 23 dalių rinkinys, 4-26 mm	309028
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308992 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 22 mm	309040 22
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308992 12

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 23 mm	308990 23
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308990 13
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	308992 20
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309040 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	309040 19
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 24 mm	309040 24
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308990 15
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 23 mm	309040 23
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308990 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	308990 17
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309040 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308990 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309040 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 26 mm	309040 26
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 24 mm	308990 24
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309040 7