

Garant

Laikiklis su aušinimo kanalais užmaunamoms frezavimo galvutėms, PSC 80, trumpas, įvorės Ø d1: 16mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	308551 16
GTIN	4045197870681
Produktų klasė	31C

Aprašymas

Modelis:

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

Paskirtis:

Užmaunamų frezavimo galvučių tvirtinimui.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840, aušiklio vamzdelis Nr. 309860.

Vamzdelis aušinimo skysčiui ir užmaunamas raktas Nr. 309885; 309893.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	50 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	16
Išorinis Ø D	38 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	16
Virbo Ø d ₁	16 mm

Užspaudimo $\varnothing D_1$	16 mm
Laikiklis	PSC 80, trumpas
Laikiklio norma	ISO 26623-1
Aušinimo kanalo anga	uždaroma
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 6 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

Priedai

Specialus raktas įsraustinės kakliuko $\varnothing 16 \text{ mm}$	309840 16
---	-----------