

Garant
Mažoji freza Z5 – glotniam apdirbimui, HM, Tipas: AS0313

Užsakymo data

Užsakymo numeris	546800 AS0313
GTIN	4045197156488
Produktų klasė	51D

Aprašymas
Modelis:

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

HM mažosios frezos, koto \varnothing 3 mm. **Forma „Cilindras“ (ZYAS), su galiniais dantimis.**

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Techninis aprašymas

Forma	Cilindras su galiniais dantimis
Dantų smulkumas	smulkiadantis
Forma	AS0613
Bendras ilgis	43 mm
Galvos \varnothing	3 mm
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z5
Koto \varnothing	3 mm
Galvutės ilgis	13 mm
Serija	Dantų forma Z5
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		