

Garant**Mažoji freza Z5 – glotniam apdirbimui, HM, Tipas: C0210****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	546800 C0210
GTIN	4045197156501
Produktų klasė	51D

Aprašymas**Modelis:**

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

HM mažosios frezos, koto Ø 3 mm. **Forma „Užapvalintas cilindras“** (WRC).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Techninis aprašymas

Forma	C0210
Bendras ilgis	40 mm
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z5
Galvos Ø	2 mm
Dantų smulkumas	smulkiadantis
Forma	suapvalinto cilindro formos (WRC)
Koto Ø	3 mm
Galvutės ilgis	10 mm
Serija	Dantų forma Z5
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		