

Garant**Šlifavimo diskas (CER), Ø 76,2 mm, Grūdėtumas: 60****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554013 60
GTIN	4045197526045
Produktų klasė	51E

Aprašymas**Modelis:**

Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

Didelį patvarumą ir nuimamos medžiagos kiekį užtikrina pasigalandantys keraminiai grūduliai (CER).

Paskirtis:

Reikia dėti ant standžių atraminių lėkštelių Nr. 554089.

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	60
Disko Ø	76,2 mm
Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūduliai
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Šlifavimo priemonių padėklas	Pluoštinis pagrindas

Produkto pavadinimo požymis	Ø 76,2 mm
maksimalus sūkių skaičius	20000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm minkšta lšorinis Ø 75 mm	554091 75
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo lšorinis Ø 75 mm	554092 75
Plastikinė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm lšorinis Ø 75 mm	554090 75
Guminė šlifavimo lėkštelė su M14 sriegiustandi lšorinis Ø 75 mm	554088 75
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm standi lšorinis Ø 75 mm	554089 75
	554093 75

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto \varnothing 6 mm vidutinio standumo lšorinis \varnothing 75 mm

Guminė lėkštelė su laikikliu M14 standi lšorinis \varnothing 75 mm

554094 75