



## Žiedlapinis šlifavimo diskas SLTT (ZA), nuožulniai plokščia lėkštelė plienui, Ø 125 mm, Grūdėtumas: 60



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	565402 60
GTIN	4027497388929
Produktų klasė	53L

### Aprašymas

#### Modelis:

**Patentuota plokštelių pjautuvo forma** ir jų sudėjimas užtikrina didžiausią dangos tankumą ir išskirtinį šlifavimo našumą bei patvarumą.

Tvirta laikiklio lėkštelė iš lakštinio plieno. Tyliai veikia ir nevibruoja.

Grynas **cirkonio korundas** ant audinio iš poliesterio ir medvilnės. Dėl atviros grūdelių struktūros labai abrazyvus.

#### Paskirtis:

**Maksimalus nuimamos medžiagos kiekis** ir didžiausias patvarumas.

#### Pastaba:

Žiedlapinius šlifavimo diskus be lėkštelės SLTflex minkštam šlifavimui, kampinių suvirinimo siūlių apdirbimui ir pan. rasite Nr. 566300.

### Techninis aprašymas

Grūdėtumas	60
Kiaurymės Ø	22,23 mm

Forma	nuožulniai plokščia
DiskoØ	125 mm
Šlifavimo priemonių kodas	ZA
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm
Laikančioji lėkštelė	Lakštinio plieno lėkštelė
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
sausasis	tinka		