



Žiedlapinis šlifavimo diskas (Spezial ZA), lėkštelė iš stiklo pluošto kūginis, Ø 115 mm, Grūdėtumas: 80



Užsakymo data

Užsakymo numeris	565560 80
GTIN	9003171602357
Produktų klasė	53T

Aprašymas

Modelis:

Žiedlapinis diskas, labai našus ir ypatingai patvarus. **Specialus cirkonio korundas (ZA)** su vėsinančiu sluoksniu ant **medvilninio audinio**. Stiklo audinio diskas. **Visoms medžiagoms. Labai storas dangos sluoksnis.**

Žiedlapinis šlifavimo diskas su **cirkonio korundu (ZA)** ir aušinamąja danga ant **medvilninio audinio**. Stiklo audinio diskas. **Visoms medžiagoms. Labai storas dangos sluoksnis.**

maksimalus apskritiminis greitis: 80 m/s

Forma: nuožulnus

Kiaurymės Ø: 22,23 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	22,23 mm
Forma	nuožulnus
Grūdėtumas	80
Disko Ø	115 mm

Šlifavimo priemonės	Cirkonio korundas (ZA)
Šlifavimo priemonių kodas	ZA
aktyvių šlifavimo savybių turinti, vėsianti danga	taip
Šlifavimo priemonių padėklas	Medvilninis audinys
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 115 mm
Laikančioji lėkštelė	Lėkštelė iš stiklo pluošto
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas