

**Žiedlapinis šlifavimo diskas (ZA), Ø 50,8 mm, Grūdėtumas: 40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554035 40
GTIN	4027497334209
Produktų klasė	56L

**Aprašymas****Modelis:**

Plokščias, kompaktiškas plokštelių išdėstymas **suvirinimo siūlėms apdirbti ir užvartų nuėmimui**.

**Greitojo keitimo sistema** su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

**Lyginant su šlifavimo diskais, mini žiedlapiniai diskai** su išdėstytomis plokštelėmis yra **patvaresni, lankstesni** ir **sukuria lygiau nušifuotą paviršių** (šiurkščio vertė) iki susidėvėjimo ribos.

**Paskirtis:**

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

**Pastaba:**

**Roloc™ Bristle-Disc** rasite 573510.

Sriegis: Roloc™ greitojo keitimo sistema  
maksimalus sūkių skaičius: 20000 min<sup>-1</sup>

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumas	40
Disko Ø	50,8 mm

Šlifavimo priemonės	Cirkonio korundas (ZA)
Šlifavimo priemonių kodas	ZA
Šlifavimo priemonių padėklas	Plastikinė lėkštelė
Produkto pavadinimo požymis	Ø 50,8 mm
Sriegis	Roloc™ greitojo keitimo sistema
maksimalus sūkių skaičius	20000 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

## Priedai

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo Išorinis Ø 50 mm	554092 50
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm standi Išorinis Ø 50 mm	554089 50
Plastikinė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm Išorinis Ø 50 mm	554090 50
	554093 50

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto  $\varnothing$  6 mm vidutinio standumo lšorinis  $\varnothing$  50 mm

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto  $\varnothing$  6 mm minkšta lšorinis  $\varnothing$  50 mm

554091 50