



Žiedlapinis šlifavimo diskas SLTT (CER), nuožulniai plokščia lėkštelė nerūdijančiajam plienui, Ø 125 mm, Grūdėtumas: 40



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 565422 40 |
| GTIN | 4027497504046 |
| Produktų klasė | 53L |

Aprašymas

Modelis:

Patentuota plokštelių pjautuvo forma ir jų sudėjimas užtikrina didžiausią dangos tankumą ir išskirtinį šlifavimo našumą bei patvarumą.

Tvirta laikiklio lėkštelė iš lakštinio plieno. Tyliai veikia ir nevibruoja.

Didžiausias šlifavimo našumas, **keraminiai grūduliai** su pasigalandimo efektu. Jokio sustiklėjimo arba perkaitimo. Puikiai tinka ir briaunų šlifavimui.

Paskirtis:

Maksimalus nuimamos medžiagos kiekis ir didžiausias patvarumas.

Pastaba:

Žiedlapinius šlifavimo diskus be lėkštelės SLTflex minkštam šlifavimui, kampinių suvirinimo siūlių apdirbimui ir pan. rasite Nr. 566300.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------|----------|
| Grūdėtumas | 40 |
| Kiaurymės Ø | 22,23 mm |

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Forma | nuožulniai plokščia |
| DiskoØ | 125 mm |
| Šlifavimo priemonių kodas | Keramika |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % |
| Produkto pavadinimo požymis | Ø 125 mm |
| Laikančioji lėkštelė | Lakštinio plieno lėkštelė |
| optimaliai parinkta medžiagai | INOX |
| maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s |
| Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | ribotai tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| Plienas <67 HRC | tinka | | |
| INOX | tinka | | |
| Ti | tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| CuZn | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |