

Garant
Freza Z9 – labai rupiam apdirbimui (NE/Al), HM, Tipas: F1630

Užsakymo data

Užsakymo numeris	543709 F1630
GTIN	4045197522429
Produktų klasė	51D

Aprašymas
Modelis:

Ypač tvirtas 8 mm Ø kotas.

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma „Užapvalinta elipsė“** (RBF).

Paskirtis:

Frezavimui didelėmis apkrovomis.

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Techninis aprašymas

Forma	suapvalintos elipsės formos
Dantų smulkumas	labai rupiam apdirbimui (NE / Al)
Bendras ilgis	70 mm
Forma	F1630
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z9
Galvos Ø	16 mm
Koto Ø	8 mm
Galvutės ilgis	30 mm
Serija	Dantų forma Z9

Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		