



Žiedlapinis šlifavimo diskas (ZA), Ø 50,8 mm, Grūdėtumas: 60



Užsakymo data

Užsakymo numeris	554035 60
GTIN	4027497339518
Produktų klasė	56L

Aprašymas

Modelis:

Plokščias, kompaktiškas plokštelių išdėstymas **suvirinimo siūlėms apdirbti ir užvartų nuėmimui**.

Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

Lyginant su šlifavimo diskais, mini žiedlapiniai diskai su išdėstytomis plokštelėmis yra **patvaresni, lankstesni** ir **sukuria lygiau nušlifuoatą paviršių** (šiurkščio vertė) iki susidėvėjimo ribos.

Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510.

Sriegis: Roloc™ greitojo keitimo sistema
maksimalus sūkių skaičius: 20000 min⁻¹

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	60
Disko Ø	50,8 mm
Šlifavimo priemonės	Cirkonio korundas (ZA)

Šlifavimo priemonių kodas	ZA
Šlifavimo priemonių padėklas	Plastikinė lėkštelė
Produkto pavadinimo požymis	Ø 50,8 mm
Sriegis	Roloc™ greitojo keitimo sistema
maksimalus sūkių skaičius	20000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm minkšta lšorinis Ø 50 mm	554091 50
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo lšorinis Ø 50 mm	554093 50
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo lšorinis Ø 50 mm	554092 50
	554089 50

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm standi Išorinis Ø 50 mm

Plastikinė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm Išorinis Ø 50 mm

554090 50