

Garant**Mažoji freza Z5 – glotniam apdirbimui, HM, Tipas: D0302****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	546800 D0302
GTIN	4045197156532
Produktų klasė	51D

Aprašymas**Modelis:**

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

HM mažosios frezos, koto Ø 3 mm. **Forma „Rutulys“** (KUD).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Techninis aprašymas

Forma	D0302
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z5
Bendras ilgis	40 mm
Galvos Ø	3 mm
Forma	rutuliu
Dantų smulkumas	smulkiadantis
Koto Ø	3 mm
Galvutės ilgis	2 mm
Serija	Dantų forma Z5
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		