



Žiedlapinis šlifavimo diskas V4 Master, (ZA), lėkštelė iš stiklo pluošto, nuožulni plieno ir nerūdijančiojo plieno apdirbimui, Ø 115 mm, Grūdėtumas: 60



Užsakymo data

Užsakymo numeris	565444 60
GTIN	4027497487479
Produktų klasė	53L

Aprašymas

Modelis:

Patentuota plokštelių pjautuvo forma ir jų sudėjimas užtikrina didžiausią dangos tankumą ir išskirtinį šlifavimo našumą bei patvarumą.

Ypač tanki danga užtikrina didžiausią patvarumą ir išskirtinį briaunų tvirtumą. Gili įdubusi zona leidžia optimaliai išnaudoti šlifavimo audinį (ZA).

ZA: Grynas **irkonio korundas** ant audinio iš poliesterio ir medvilnės. Dėl atviros grūdelių struktūros labai abrazyvus.

Paskirtis:

Idealiai tinka **šlifuojant briaunas užapvalinti aštrius kraštus** ir nušlifuoti suvirinimo siūles bei šlako likučius galingais šlifuokliais.

Techninis aprašymas

Forma	nuožulnus
Grūdėtumas	60

Kiaurymės Ø	22,23 mm
DiskoØ	115 mm
Šlifavimo priemonių kodas	ZA
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 115 mm
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
sausasis	tinka		