



**Žiedlapinis šlifavimo diskas V4 Master, (ZA), lėkštelė iš stiklo pluošto, nuožulni plieno ir nerūdijančiojo plieno apdirbimui, Ø 125 mm, Grūdėtumas: 40**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	565445 40
GTIN	4027497469963
Produktų klasė	53L

## Aprašymas

### Modelis:

**Patentuota plokštelių pjautuvo forma** ir jų sudėjimas užtikrina didžiausią dangos tankumą ir išskirtinį šlifavimo našumą bei patvarumą.

**Ypač tanki danga užtikrina didžiausią patvarumą ir išskirtinį briaunų tvirtumą.** Gili įdubusi zona leidžia optimaliai išnaudoti šlifavimo audinį (ZA).

**ZA:** Grynas **cirkonio korundas** ant audinio iš poliesterio ir medvilnės. Dėl atviros grūdelių struktūros labai abrazyvus.

### Paskirtis:

Idealiai tinka **šlifuojant briaunas užapvalinti aštrius kraštus** ir nušlifuoti suvirinimo siūles bei šlako likučius galingais šlifuoalais.

## Techninis aprašymas

Forma	nuožulnus
Kiaurymės Ø	22,23 mm

Grūdėtumas	40
DiskoØ	125 mm
Šlifavimo priemonių kodas	ZA
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
sausasis	tinka		