



Žiedlapinis šlifavimo diskas SLTT (ZA-Power), nuožulniai plokščia lėkštelė plieno ir nerūdijančiojo plieno apdirbimui, Ø 115 mm, Grūdėtumas: 60



Užsakymo data

Užsakymo numeris	565411 60
GTIN	4027497388745
Produktų klasė	53L

Aprašymas

Modelis:

Patentuota plokštelių pjautuvo forma ir jų sudėjimas užtikrina didžiausią dangos tankumą ir išskirtinį šlifavimo našumą bei patvarumą. Aukštos kokybės konstrukcija ant lakštinio plieno arba stiklo pluošto lėkštelės mažina triukšmą ir vibravimą.

ZA: Grynas **cirkonio korundas** ant audinio iš poliesterio ir medvilnės. Dėl atviros grūdelių struktūros labai abrazyvus.

ZA-Power: Specialus **cirkonio korundo mišinys** su aktyvių šlifavimo savybių turinčia danga. Jokio užsiteršimo ar sustiklėjimo dėl šaltojo šlifavimo.

CER: Didžiausias šlifavimo našumas, **keraminiai grūdeliai** su pasigalandimo efektu. Jokio sustiklėjimo arba perkaitimo. Puikiai tinka ir briaunų šlifavimui.

SiC: Ypač stambūs **silicio karbido grūdeliai**, neužsiteršia. Labai gerai tinka aliuminiui ir pluoštu sutvirtintoms medžiagoms.

ZA-Power: Specialus **cirkonio korundo mišinys** su aktyvių šlifavimo savybių turinčia danga. Jokio užsiteršimo ar sustiklėjimo dėl šaltojo šlifavimo.

Paskirtis:

Maksimalus nuimamos medžiagos kiekis ir didžiausias patvarumas.

Pastaba:

Žiedlapinius šlifavimo diskus be lėkštelės SLTflex minkštam šlifavimui, kampinių suvirinimo siūlių apdirbimui ir pan. rasite Nr. 566300.

maksimalus apskritiminis greitis: 80 m/s

Forma: nuožulniai plokščia

Kiaurymės Ø: 22,23 mm

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	60
Forma	nuožulniai plokščia
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Disko Ø	115 mm
Šlifavimo priemonių kodas	ZA
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 115 mm
Laikančioji lėkštelė	Lakštinio plieno lėkštelė
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka		
Plienas <55 HRC	ribotai tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
sausasis	tinka		