

**Garant****Mažoji freza Z5 – glotniam apdirbimui, HM, Tipas: N0307****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	546800 N0307
GTIN	4045197156693
Produktų klasė	51D

**Aprašymas****Modelis:**

**GARANT** frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

HM mažosios frezos, koto  $\varnothing$  3 mm.

**Paskirtis:**

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

**Techninis aprašymas**

Forma	N0307
Galvos $\varnothing$	3 mm
Dantų smulkumas	smulkiadantis
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z5
Forma	Kampas
Bendras ilgis	40 mm
Koto $\varnothing$	3 mm
Galvutės ilgis	7 mm
Serija	Dantų forma Z5
Ašmenys	HM

Produkto rūšis

Freza

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		