

**Garant****Freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM, Tipas: D1210****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	543200 D1210
GTIN	4045197609861
Produktų klasė	51D

**Aprašymas****Modelis:**

Ypač tvirtas 8 mm Ø kotas.

**GARANT** frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma „Rutulys“** (KUD).

**Paskirtis:**

Frezavimui didelėmis apkrovomis.

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

**Techninis aprašymas**

Forma	Rutulinė galvutė
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z7
Galvos Ø	12 mm

Bendras ilgis	50 mm
Forma	rutuliu
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Dantų forma	kryžminiai dantys
Koto Ø	8 mm
Galvutės ilgis	10 mm
Serija	Dantų forma Z7
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
Uni	tinka		