

Garant**Mažoji freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM,
Tipas: F0313****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	546900 F0313
GTIN	4045197156839
Produktų klasė	51D

Aprašymas**Modelis:**

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

HM mažosios frezos, koto Ø 3 mm. **Forma „Užapvalinta elipsė“** (RBF).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Techninis aprašymas

Galvos Ø	3 mm
Dantų forma	kryžminiai dantys
Forma	F0313
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Bendras ilgis	40 mm
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z7
Forma	suapvalintos elipsės formos
Koto Ø	3 mm
Galvutės ilgis	13 mm
Serija	Dantų forma Z7

Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
Uni	tinka		