

Garant**Spiralinis grąžtas HSS/E Nr. 114500 – papildymo rinkinys, TiAlN, Tipas: 1-10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	115355 1-10
GTIN	4045197197627
Produktų klasė	11B

Aprašymas**Modelis:**

Sukomplektuotas iš spiralinių grąžtų DIN 338.

Pastiprinta šerdis.

Viršūnės forma C.

Techninis aprašymas

Grąžtai, kiekvienas didėjantis	0,5 mm
Grąžtų skaičius	19
Gręžimo diapazonas	1 - 10 mm
Kotas	Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 338

Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Smailas kampas	130 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	35 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
su kasete	ne
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	37 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	31 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	12 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	6 m/min	S
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

Priedai

Spiralinis grąžtas HSS/EFS Ø DC h8 3 mm	114450 3
Spiralinis grąžtas HSS/EFS Ø DC h8 4 mm	114450 4
Spiralinis grąžtas HSS/EFS Ø DC h8 7 mm	114450 7
Spiralinis grąžtas HSS/EFS Ø DC h8 9 mm	114450 9
Spiralinis grąžtas HSS/EFS Ø DC h8 8,5 mm	114450 8,5
Spiralinis grąžtas HSS/EFS Ø DC h8 1,5 mm	114450 1,5
Spiralinis grąžtas HSS/EFS Ø DC h8 10 mm	114450 10
Spiralinis grąžtas HSS/EFS Ø DC h8 6 mm	114450 6
Spiralinis grąžtas HSS/EFS Ø DC h8 4,5 mm	114450 4,5

Spiralinis grąžtas HSS/EFS Ø DC h8 5,5 mm	114450 5,5
Spiralinis grąžtas HSS/EFS Ø DC h8 9,5 mm	114450 9,5
Spiralinis grąžtas HSS/EFS Ø DC h8 2,5 mm	114450 2,5
Spiralinis grąžtas HSS/EFS Ø DC h8 2 mm	114450 2
Spiralinis grąžtas HSS/EFS Ø DC h8 3,5 mm	114450 3,5
Spiralinis grąžtas HSS/EFS Ø DC h8 6,5 mm	114450 6,5
Spiralinis grąžtas HSS/EFS Ø DC h8 8 mm	114450 8
Spiralinis grąžtas HSS/EFS Ø DC h8 7,5 mm	114450 7,5
Spiralinis grąžtas HSS/EFS Ø DC h8 5 mm	114450 5
Spiralinis grąžtas HSS/EFS Ø DC h8 1 mm	114450 1