

Sriegis praeinantysis žiedinis kalibras 6 g, Sriegis: M48



Užsakymo data

Užsakymo numeris	486010 M48
GTIN	2050001669933
Produktų klasė	48B

Aprašymas

Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo. Modelis pagal DIN Nr. 2279 – 2299.

Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešininiais DIN 13.

Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Pastaba:

Srieginiai kalibrai sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	5 mm
Tolerancijos klasė	6g
Sriegis	M48
Kalibravimas	L12

Tolerancijos laukas	g
Kalibro rūšis	Praeinantieji srieginiai kalibrai
Norma	DIN 13
Sriegio tipas	M
Kokybė	6
Produkto rūšis	Sriegių praeinantysis kalibrinis žiedas

Paslaugos

DAkkS kalibravimasSriegių kalibrinis žiedas Maksimalus Ø 100 mm	028640 100
KalibravimasSriegių kalibriniai žiedai Maksimalus Ø 60 mm	028600 60