

## Sriegis ribinis kamštinis kalibras, TiN, Sriegis: M8



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 486008 M8     |
| GTIN             | 2050001060457 |
| Produktų klasė   | 48B           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo. Modelis pagal DIN Nr. 2279 – 2299.

#### **Nepraeinančioji ir praeinančioji pusė ant vienos rankenos (DIN 2240, 1 dalis, forma R).**

Nepraeinančioji pusė pažymėta raudonai.

Praeinančioji pusė su TiN danga. Todėl žymiai patvaresnis, griovelis nešvarumams nuo M6.

#### Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešininiais DIN 13.

Tolerancijos klasė 6H (iki M 1,4 = 5H).

#### Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Priedai pasirinktinai:

Nepraeinantis kalibrinis kamštis Nr. 486055.

#### Pastaba:

Srieginiai kalibrai sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

### Techninis aprašymas

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Tolerancijos klasė  | 6H      |
| Sriegio žingsnis    | 1,25 mm |
| Sriegis             | M8      |
| Norma               | DIN 13  |
| Sriegio tipas       | M       |
| Tolerancijos laukas | H       |

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Kokybė                          | 6                                  |
| Kalibro rūšis                   | Nepraeinantysis srieginis kalibras |
| Kalibro rūšis                   | Praeinantieji srieginiai kalibrai  |
| Praeinančiosios pusės paviršius | TiN                                |
| Kalibravimas                    | L10                                |
| Produkto rūšis                  | Sriegių kalibrinis kamštis         |

## Paslaugos

|   |           |
|---|-----------|
| DAkkS kalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 90 mm | 028590 90 |
| KalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 20 mm       | 028550 20 |