

Sriegis praeinantysis žiedinis kalibras 6 g, Sriegis: M20



Užsakymo data

Užsakymo numeris	486010 M20
GTIN	2050001037213
Produktų klasė	48B

Aprašymas

Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo. Modelis pagal DIN Nr. 2279 – 2299.

Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešininiais DIN 13.

Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Pastaba:

Srieginiai kalibrai sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

Sriegis	M20
Tolerancijos klasė	6g
Sriegio žingsnis	2,5 mm
Kalibravimas	L12

Tolerancijos laukas	g
Kalibro rūšis	Praeinantieji srieginiai kalibrai
Norma	DIN 13
Sriegio tipas	M
Kokybė	6
Produkto rūšis	Sriegių praeinantysis kalibrinis žiedas

Paslaugos

KalibravimasSriegių kalibriniai žiedai Maksimalus Ø 20 mm	028600 20
DAkkS kalibravimasSriegių kalibrinis žiedas Maksimalus Ø 100 mm	028640 100