

**HOLEX****Neaustinės medžiagos baigiamojo šlifavimo diskas, Ø 50,8 mm, Grūdėtumo palyginimas: 280****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554052 280
GTIN	4045197525932
Produktų klasė	52E

**Aprašymas****Modelis:**

**Greitojo keitimo sistema** su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

Universali ir efektyvi **nailoninė neaustinė medžiaga**.

**Paskirtis:**

Metalinių paviršių valymui, riebalų pašalinimui, blizgesio nuėmimui (matinis paviršius).

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

**Pastaba:**

**Roloc™ Bristle-Disc** rasite 573510.

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumo palyginimas	280
Modelis	A very fine
Smulkumo laipsnis	glotnus

DiskoØ	50,8 mm
Šlifavimo priemonės	Neaustinė medžiaga iš nailono
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 50,8 mm
maksimalus sūkių skaičius	23000 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Neaustinė šlifavimo medžiaga

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

**Priedai**

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo lšorinis Ø 50 mm	554092 50
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm minkšta lšorinis Ø 50 mm	554091 50
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm standi lšorinis Ø 50 mm	554089 50
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo lšorinis Ø 50 mm	554093 50
Plastikinė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm lšorinis Ø 50 mm	554090 50