

Sriegis praeinantysis kamštinis kalibras, Sriegis: M42



Užsakymo data

Užsakymo numeris	486020 M42
GTIN	4045197213129
Produktų klasė	48B

Aprašymas

Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo. Modelis pagal DIN Nr. 2279 – 2299.

Praeinantysis ir nepraeinantysis kamštinis kalibras, atskirai (DIN 2240, dalis 2, forma GE).

Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešininiais DIN13.

Tolerancijos klasė 6H (iki M 1,4 = 5H).

Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Pastaba:

Srieginiai kalibrai sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

Tolerancijos klasė	6H
Sriegio žingsnis	4,5 mm
Sriegis	M42
Tolerancijos laukas	H
Sriegio tipas	M
Norma	DIN 13
Kokybė	6

Kalibro rūšis	Praeinantieji srieginiai kalibrai
Kalibravimas	L11
Produkto rūšis	Sriegių praeinantysis kalibrinis kamštis

Paslaugos

DAkS kalibravimasVidinio sriegio kalibrinis kamštis praeinantysis arba nepraeinantysis Maksimalus Ø 90 mm	028540 90
KalibravimasVidinio sriegio kalibrinis kamštis praeinantysis arba nepraeinantysis Maksimalus Ø 60 mm	028500 60