

HOLEX®**Rupiojo valymo diskas (SiC), Ø 50,8 mm, Neaustinė medžiaga: CRS****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554038 CRS
GTIN	4045197524799
Produktų klasė	52E

Aprašas**Aprašymas:**

Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

Rupiojo valymo diskai su sintetine, tolygiai šlifavimo grūdeliais užpildyta nailonine neaustine medžiaga. Su atviromis poromis, neužsineša. **Nuimamas didelis medžiagos kiekis**, tinka universaliems valymo darbams.

Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Rūdžių, lako nuėmimui, suvirinimo siūlių nuvalymui bei nešvarių paviršių valymui.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510 ff.

Šlifavimo priemonių kodas: SiC

Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1 %

Smulkumo laipsnis: ypač rupus

Kietumo laipsnis: kietas

maksimalus sūkių skaičius: 18000 min⁻¹

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	18000 min ⁻¹
Kietumo laipsnis	kietas
Smulkumo laipsnis	ypač rupus
DiskoØ	50,8 mm
Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 50,8 mm

Priedai

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm minkšta lšorinis Ø 50 mm	554091 50
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo lšorinis Ø 50 mm	554093 50
Plastikinė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm lšorinis Ø 50 mm	554090 50
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo lšorinis Ø 50 mm	554092 50
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm standi lšorinis Ø 50 mm	554089 50