

Garant**Mažoji freza Z FINE – labai glotniam apdirbimui, HM, Tipas: F0313****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	546840 F0313
GTIN	4045197679864
Produktų klasė	51D

Aprašymas**Modelis:**

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

HM mažosios frezos, koto Ø 3 mm. **Forma „Užapvalinta elipsė“** (RBF).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Techninis aprašymas

Galvos Ø	3 mm
Forma	suapvalintos elipsės formos
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z FINE
Forma	F0313

Bendras ilgis	40 mm
Dantų smulkumas	labai glotnus
Koto Ø	3 mm
Galvutės ilgis	13 mm
Serija	Dantų forma Z FINE
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		