

Sriegis praeinantysis kamštinis kalibras, Sriegis: M48



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 486020 M48 |
| GTIN | 4045197213136 |
| Produktų klasė | 48B |

Aprašymas

Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo. Modelis pagal DIN Nr. 2279 – 2299.

Praeinantysis ir nepraeinantysis kamštinis kalibras, atskirai (DIN 2240, dalis 2, forma GE).

Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešininiais DIN13.

Tolerancijos klasė 6H (iki M 1,4 = 5H).

Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Pastaba:

Srieginiai kalibrai sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------|--------|
| Tolerancijos klasė | 6H |
| Sriegio žingsnis | 5 mm |
| Sriegis | M48 |
| Tolerancijos laukas | H |
| Norma | DIN 13 |
| Sriegio tipas | M |
| Kokybė | 6 |

| | |
|----------------|--|
| Kalibro rūšis | Praeinantieji srieginiai kalibrai |
| Kalibravimas | L11 |
| Produkto rūšis | Sriegių praeinantysis kalibrinis kamštis |

Paslaugos

| | |
|--|-----------|
| KalibravimasVidinio sriegio kalibrinis kamštis praeinantysis arba nepraeinantysis Maksimalus Ø 60 mm | 028500 60 |
| DAkKS kalibravimasVidinio sriegio kalibrinis kamštis praeinantysis arba nepraeinantysis Maksimalus Ø 90 mm | 028540 90 |