

## Sriegis ribinis kamštinis kalibras, TiN, Sriegis: M12



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	486008 M12
GTIN	2050001060471
Produktų klasė	48B

### Aprašymas

#### Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo. Modelis pagal DIN Nr. 2279 – 2299.

#### **Nepraeinančioji ir praeinančioji pusė ant vienos rankenos (DIN 2240, 1 dalis, forma R).**

Nepraeinančioji pusė pažymėta raudonai.

Praeinančioji pusė su TiN danga. Todėl žymiai patvaresnis, griovelis nešvarumams nuo M6.

#### Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešininiais DIN 13.

Tolerancijos klasė 6H (iki M 1,4 = 5H).

#### Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Priedai pasirinktinai:

Nepraeinantis kalibrinis kamštis Nr. 486055.

#### Pastaba:

Srieginiai kalibrai sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

### Techninis aprašymas

Sriegis	M12
Sriegio žingsnis	1,75 mm
Tolerancijos klasė	6H
Norma	DIN 13
Sriegio tipas	M
Kokybė	6

Tolerancijos laukas	H
Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Kalibro rūšis	Praeinantieji srieginiai kalibrai
Praeinančiosios pusės paviršius	TiN
Kalibravimas	L10
Produkto rūšis	Sriegių kalibrinis kamštis

### Paslaugos

DAkkS kalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 90 mm	028590 90
KalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 20 mm	028550 20