

## Sriegis praeinantysis žiedinis kalibras 6 g, Sriegis: M27



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	486010 M27
GTIN	2050001037237
Produktų klasė	48B

### Aprašymas

**Modelis:**

Pagaląsta pirmoji sriegio vija pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo. Modelis pagal DIN Nr. 2279 – 2299.

**Paskirtis:**

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešininiam DIN 13.

**Standartas:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Pastaba:**

Srieginiai kalibrai sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

### Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	3 mm
Sriegis	M27
Tolerancijos klasė	6g
Kalibravimas	L12

Kalibro rūšis	Praeinantieji srieginiai kalibrai
Tolerancijos laukas	g
Norma	DIN 13
Sriegio tipas	M
Kokybė	6
Produkto rūšis	Sriegių praeinantysis kalibrinis žiedas

### Paslaugos

DAkKS kalibravimasSriegių kalibrinis žiedas Maksimalus Ø 100 mm	028640 100
KalibravimasSriegių kalibriniai žiedai Maksimalus Ø 60 mm	028600 60