

Sriegis nepraeinantis žiedinis kalibras 6 g, Sriegis: M30**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	486050 M30
GTIN	2050001037428
Produktų klasė	48B

Aprašymas**Modelis:**

Pagaląsta pirmoji sriegio vija pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo. Modelis pagal DIN Nr. 2279 – 2299.

Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešininiais DIN 13.

Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Pastaba:

Srieginiai kalibrai sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	3,5 mm
Tolerancijos klasė	6g
Sriegis	M30
Kalibravimas	L12

Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Tolerancijos laukas	g
Sriegio tipas	M
Norma	DIN 13
Kokybė	6
Produkto rūšis	Sriegių nepraeinantysis kalibrinis žiedas

Paslaugos

KalibravimasSriegių kalibriniai žiedai Maksimalus Ø 60 mm	028600 60
DAkKS kalibravimasSriegių kalibrinis žiedas Maksimalus Ø 100 mm	028640 100