

Sriegis ribinis kamštinis kalibras, TiN, Sriegis: M14



Užsakymo data

Užsakymo numeris	486008 M14
GTIN	2050001060488
Produktų klasė	48B

Aprašymas

Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo. Modelis pagal DIN Nr. 2279 – 2299.

Nepraeinančioji ir praeinančioji pusė ant vienos rankenos (DIN 2240, 1 dalis, forma R).

Nepraeinančioji pusė pažymėta raudonai.

Praeinančioji pusė su TiN danga. Todėl žymiai patvaresnis, griovelis nešvarumams nuo M6.

Paskirtis:

Skirta metriniam ISO sriegiams, dešininiam DIN 13.

Tolerancijos klasė 6H (iki M 1,4 = 5H).

Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Pastaba:

Srieginiai kalibrai sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	2 mm
Sriegis	M14
Tolerancijos klasė	6H
Sriegio tipas	M
Norma	DIN 13
Kokybė	6
Tolerancijos laukas	H

Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Kalibro rūšis	Praeinantieji srieginiai kalibrai
Praeinančiosios pusės paviršius	TiN
Kalibravimas	L10
Produkto rūšis	Sriegių kalibrinis kamštis

Paslaugos

DAkKS kalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 90 mm	028590 90
KalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 20 mm	028550 20