

Sriegis ribinis kamštinis kalibras, Sriegis: M1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	486000 M1
GTIN	2050001690968
Produktų klasė	48B

Aprašymas

Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo. Modelis pagal DIN Nr. 2279 – 2299.

Nepraeinančioji ir praeinančioji pusė ant vienos rankenos (DIN 2240, 1 dalis, forma R).

Nepraeinančioji pusė pažymėta raudonai.

Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešiniams DIN13.

Tolerancijos klasė 6H (iki M 1,4 = 5H).

Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Pastaba:

Srieginiai kalibrai sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

Tolerancijos klasė	5H
Sriegio žingsnis	0,25 mm
Sriegis	M1
Norma	DIN 13
Sriegio tipas	M
Kokybė	6
Tolerancijos laukas	H
Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras

Kalibro rūšis	Praeinantieji srieginiai kalibrai
Kalibravimas	L10
Produkto rūšis	Sriegių kalibrinis kamštis

Paslaugos

Kalibravimas Sriegių kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 3 mm	028550 3
---	----------