

## Sriegis nepraeinantysis kamštinis kalibras, Sriegis: M48



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	486030 M48
GTIN	4045197213150
Produktų klasė	48B

### Aprašymas

#### Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo. Modelis pagal DIN 2279 – 2299.

**Praeinantysis ir nepraeinantysis kamštinis kalibras, atskirai (DIN 2240, dalis 2, forma GE).**

#### Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešininiais DIN 13.

Tolerancijos klasė 6H (iki M 1,4 = 5H).

#### Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Pastaba:

Srieginiai kalibrai sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

### Techninis aprašymas

Tolerancijos klasė	6H
Sriegio žingsnis	5 mm
Sriegis	M48
Norma	DIN 13
Sriegio tipas	M
Tolerancijos laukas	H
Kokybė	6

Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Kalibravimas	L11
Produkto rūšis	Sriegių nepraeinantysis kalibrinis kamštis

## Paslaugos

DAkS kalibravimasVidinio sriegio kalibrinis kamštis praeinantysis arba nepraeinantysis Maksimalus Ø 90 mm	028540 90
KalibravimasVidinio sriegio kalibrinis kamštis praeinantysis arba nepraeinantysis Maksimalus Ø 60 mm	028500 60