

## Sriegis nepraeinantis žiedinis kalibras 6 g, Sriegis: M8



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 486050 M8     |
| GTIN             | 2050001037329 |
| Produktų klasė   | 48B           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo. Modelis pagal DIN Nr. 2279 – 2299.

#### Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešiniams DIN 13.

#### Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Pastaba:

Srieginiai kalibrai sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

### Techninis aprašymas

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Sriegis            | M8      |
| Tolerancijos klasė | 6g      |
| Sriegio žingsnis   | 1,25 mm |
| Kalibravimas       | L12     |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Tolerancijos laukas | g   |
| Kalibro rūšis       | Nepraeinantysis srieginis kalibras        |
| Norma               | DIN 13                                    |
| Sriegio tipas       | M   |
| Kokybė              | 6   |
| Produkto rūšis      | Sriegių nepraeinantysis kalibrinis žiedas |

### Paslaugos

|   |            |
|---|------------|
| KalibravimasSriegių kalibriniai žiedai Maksimalus Ø 20 mm       | 028600 20  |
| DAkKS kalibravimasSriegių kalibrinis žiedas Maksimalus Ø 100 mm | 028640 100 |