

HOLEX**Neaustinės medžiagos baigiamojo šlifavimo diskas, Ø 76,2 mm, Grūdėtumo palyginimas: 280****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554053 280
GTIN	4045197525963
Produktų klasė	52E

Aprašymas**Modelis:**

Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

Universali ir efektyvi **nailoninė neaustinė medžiaga**.

Paskirtis:

Metalinių paviršių valymui, riebalų pašalinimui, blizgesio nuėmimui (matinis paviršius).

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510.

Techninis aprašymas

Grūdėtumo palyginimas	280
Smulkumo laipsnis	glotnus
Modelis	A very fine

DiskoØ	76,2 mm
Šlifavimo priemonės	Neaustinė medžiaga iš nailono
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 76,2 mm
maksimalus sūkių skaičius	18000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Neaustinė šlifavimo medžiaga

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Plastikinė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm Išorinis Ø 75 mm	554090 75
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo Išorinis Ø 75 mm	554093 75
Guminė šlifavimo lėkštelė su M14 sriegiustandi Išorinis Ø 75 mm	554088 75
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm minkšta Išorinis Ø 75 mm	554091 75
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm standi Išorinis Ø 75 mm	554089 75
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo Išorinis Ø 75 mm	554092 75
Guminė lėkštelė su laikikliu M14 standi Išorinis Ø 75 mm	554094 75