

Sriegis ribinis kamštinis kalibras, Sriegis: M33



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 486000 M33 |
| GTIN | 4045197213105 |
| Produktų klasė | 48B |

Aprašymas

Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo. Modelis pagal DIN Nr. 2279 – 2299.

Nepraeinančioji ir praeinančioji pusė ant vienos rankenos (DIN 2240, 1 dalis, forma R).

Nepraeinančioji pusė pažymėta raudonai.

Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešiniams DIN13.

Tolerancijos klasė 6H (iki M 1,4 = 5H).

Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Pastaba:

Srieginiai kalibrai sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Sriegis | M33 |
| Sriegio žingsnis | 3,5 mm |
| Tolerancijos klasė | 6H |
| Norma | DIN 13 |
| Sriegio tipas | M |
| Kokybė | 6 |
| Tolerancijos laukas | H |
| Kalibro rūšis | Nepraeinantysis srieginis kalibras |

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Kalibro rūšis | Praeinantieji srieginiai kalibrai |
| Kalibravimas | L10 |
| Produkto rūšis | Sriegių kalibrinis kamštis |

Paslaugos

| | |
|---|-----------|
| KalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 60 mm | 028550 60 |
| DAkKS kalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 90 mm | 028590 90 |